

**Corona hueca HSS Profundidad de corte 25 mm, Ø DC: 18mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 119010 18 |
| GTIN | 4014586612560 |
| Clase de artículo | 03G |

Descripción**Ejecución:**

Fresa de corona **HSS** con asiento QuickIN.

Longitud total: 72 mm en todos los tamaños de barrena

Idóneo para:

Sistema de cambio rápido para un cambio de herramienta inmediato y sin llaves.

Adecuado para perforadoras por corona FEIN, con adaptador incluso para otros productos. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % – 60 % de tiempo.

Suministro:

Sin espiga de centrado.

Nota:

Taladros con base magnética FEIN, ver n.º 076520 / 076524/ 076526 grupo 0 – suministros para talleres.

Al utilizar la fresa de corona 119010 y 119000 se necesita el pasador de centrado 119019.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|------------------|
| Ø nominal D _c | 18 mm |
| Material de corte | HSS |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Sierra de corona |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado con restricciones | | |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | | |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado con restricciones | | |
| Aceite | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |