

**Corona hueca HSS Profundidad de corte 25 mm, Ø DC: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	119010 32
GTIN	4014586614397
Clase de artículo	03G

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de corona **HSS** con asiento QuickIN.

**Longitud total: 72 mm** en todos los tamaños de barrena

**Idóneo para:**

Sistema de cambio rápido para un cambio de herramienta inmediato y sin llaves.

Adecuado para perforadoras por corona FEIN, con adaptador incluso para otros productos. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % – 60 % de tiempo.

**Suministro:**

**Sin** espiga de centrado.

**Nota:**

Taladros con base magnética FEIN, ver n.º 076520 / 076524/ 076526 grupo 0 – suministros para talleres.

Al utilizar la fresa de corona 119010 y 119000 se necesita el pasador de centrado 119019.

**Descripción técnica**

Ø nominal D <sub>c</sub>	32 mm
Material de corte	HSS
anillo de color	sin
Tipo de producto	Sierra de corona

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		