



Lijadora recta, Tipo: GGS28CE



Datos de pedido

Número de pedido	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta compacta y manejable para múltiples trabajos de rectificado.

- **Constant-Electronic para un número de revoluciones constante incluso con cargas elevadas.**
- **Nuevo sistema de sujeción para la fijación sin juego de las piedras de esmerilado para un trabajo preciso.**
- **Arranque suave y KickBack Stop: Detecta el bloqueo y desconecta inmediatamente la máquina.**
- **Escobillas de carbón de desconexión para una protección elevada del motor.**
- **Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y los rodamientos de bolas con sellado doble.**
- **Preselección de la velocidad de giro en 6 niveles para diferentes materiales.**
- **Con cuello de husillo corto, posibilidad de uso estacionario (asiento de 43 mm).**

Suministro:

Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de apriete SW 19.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	8,0 m/s ²
Consumo de potencia	650 W
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Quality Dress	GGs 28 CE
Peso	1,4 kg

Intervalo de revoluciones	10000 - 28000 min ⁻¹
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta