

**Lijadora recta, Tipo: GGS28LCE****Datos de pedido**

Número de pedido	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Clase de artículo	03C

Descripción**Ejecución:**

Lijadora recta compacta y manejable para múltiples trabajos de rectificado.

- **Constant-Electronic para un número de revoluciones constante incluso con cargas elevadas.**
- **Nuevo sistema de sujeción para la fijación sin juego de las piedras de esmerilado para un trabajo preciso.**
- **Arranque suave y KickBack Stop: Detecta el bloqueo y desconecta inmediatamente la máquina.**
- **Escobillas de carbón de desconexión para una protección elevada del motor.**
- **Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y los rodamientos de bolas con sellado doble.**
- **Preselección de la velocidad de giro en 6 niveles para diferentes materiales.**
- **Con husillo portamuela largo y delgado – particularmente apropiado para el uso en lugares de difícil acceso.**

Suministro:

Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de apriete SW 19.

Descripción técnica

Consumo de potencia	650 W
Quality Dress	GGs 28 LCE
Peso	1,6 kg
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí

Vibraciones máximas según EN	14 m/s ²
Intervalo de revoluciones	10000 - 28000 min ⁻¹
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta