



Lijadora recta, Tipo: GGS8CE



Datos de pedido

Número de pedido	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta compacta y manejable para múltiples trabajos de rectificado.

- **Constant-Electronic para un número de revoluciones constante incluso con cargas elevadas.**
- **Nuevo sistema de sujeción para la fijación sin juego de las piedras de esmerilado para un trabajo preciso.**
- **Arranque suave y KickBack Stop: Detecta el bloqueo y desconecta inmediatamente la máquina.**
- **Escobillas de carbón de desconexión para una protección elevada del motor.**
- **Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y los rodamientos de bolas con sellado doble.**
- **Preselección de la velocidad de giro en 6 niveles para diferentes materiales.**
- **Con husillo portamuela largo y delgado – particularmente apropiado para el uso en lugares de difícil acceso.**
- **Motor de 750 W de par elevado para un avance rápido del trabajo.**
- **Velocidad de giro reducida, apropiado también para el mecanizado de aceros inoxidables.**

Suministro:

Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de una broca SW 13 y SW 19.

Descripción técnica

Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²

Peso	1,7 kg
Quality Dress	GG5 8 CE
Consumo de potencia	750 W
Intervalo de revoluciones	2500 - 8000 min ⁻¹
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta