



Casco protector EuroGuard, Color: WHITE



Datos de pedido

Número de pedido	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Clase de artículo	09K

Descripción

Ejecución:

Casco de seguridad de polietileno de alta presión, con diseño moderno con **peso reducido** y superficie de protección optimizada. Muy adecuado para el uso al aire libre y con bajas temperatura hasta -20°C. La gran superficie frontal ofrece una **zona que se puede rotular** de 6 x 6 cm. Gracias al equipamiento interior regulable en altura con seis puntos de suspensión se garantiza una elevada comodidad de uso. Dos ranuras laterales ofrecen la posibilidad de colocar un protector auditivo y una pantalla para la cara. Con canal para la lluvia, asientos Euroslot de 30 mm, banda antisudor ecológica de cuero artificial y ventilación lateral regulable.

Aplicación:

Industria de la construcción, construcción de edificios y construcción subterránea.

Norma:

DIN EN 397

Idóneo para :

Protectores auditivos n.º 097756; 097753

Pieza de repuesto:

N.º 097822 banda antisudor en tres modelos.

Material cubierta del casco: HDPE

Peso: 340 g

Descripción técnica

Peso	340 g
------	-------

Color	WHITE
Material cubierta del casco	HDPE
Norma	DIN EN 397
Tipo de producto	Casco protector

Accesorios

Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco Tipo 3	097753 3
Banda antisudor Tipo SL	097822 SL
Banda antisudor Tipo L	097822 L
Barboquejo Suspensión 4P	097823 4P
Protector auditivo de cápsula Peltor™ serie X Versión de casco Tipo X5	097756 X5
Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco Tipo 1	097753 1
Protector auditivo de cápsula Peltor™ serie X Versión de casco Tipo X4	097756 X4
Protector auditivo de cápsula Peltor™ serie X Versión de casco Tipo X2	097756 X2
Protector auditivo de cápsula Peltor™ serie X Versión de casco Tipo X1	097756 X1
Banda antisudor Tipo HT	097822 HT
Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco Tipo 2	097753 2
Protector auditivo de cápsula Peltor™ serie X Versión de casco Tipo X3	097756 X3