



Taladradora manual de una velocidad, Tipo: 720552



Datos de pedido

Número de pedido	075110 720552
GTIN	4014586882413
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladradora manual de precisión –

- Portabrocas de precisión en modelo totalmente metálico.
- Regulación electrónica en progresión continua de la velocidad de giro para inicios de taladrado sensibles.
- Caja de engranajes metálica para un asiento seguro del cojinete.
- Mango adicional dentado para una sujeción segura.
- Empuñadura sensitiva FEIN para trabajar sin fatiga y de forma segura.
- Interruptor integral para un manejo cómodo.

Compacta con un número de revoluciones elevado.

Ventaja:

Ajuste electrónico de la velocidad de giro en continuo.

Suministro:

Incluido 1 portabrocas de sujeción rápida 0,5 – 10 mm, **con seguro de fuerza de apriete.**

Descripción técnica

Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF
Giro a derecha / izquierda	sí
Peso	1,7 kg

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Consumo de potencia	500 W
Gama de sujeción del portabrocas	0,5 - 10 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	6 mm
Quality Dress	BOP-6
Ø máximo de taladrado espiral en madera	20 mm
Intervalo de revoluciones	0 - 4000 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora