



## Taladradora manual de una velocidad, Tipo: 720553



### Datos de pedido

Número de pedido	075110 720553
GTIN	4014586882468
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

#### Taladradora manual de precisión –

- Portabrocas de precisión en modelo totalmente metálico.
- Regulación electrónica en progresión continua de la velocidad de giro para inicios de taladrado sensibles.
- Caja de engranajes metálica para un asiento seguro del cojinete.
- Mango adicional dentado para una sujeción segura.
- Empuñadura sensitiva FEIN para trabajar sin fatiga y de forma segura.
- Interruptor integral para un manejo cómodo.

De uso universal para taladrar, avellanar, tallar roscas.

#### Ventaja:

Incluye portabrocas con seguro de la fuerza de apriete.

#### Suministro:

Incluido 1 portabrocas de sujeción rápida 1,5 – 13 mm, **con seguro de fuerza de apriete.**

### Descripción técnica

Quality Dress	BOP-10
Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm
Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Consumo de potencia	500 W
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Peso	1,8 kg
Giro a derecha / izquierda	sí
Intervalo de revoluciones	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora