

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
12/11mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	19 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño de placa	11 mm
Tamaño del mango	12 mm
Código ISO Soporte	STGCR/L 1212F11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 18
Longitud total L	80 mm
Anchura de función L_4	16 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 18

269028 18

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500