

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/11mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño del mango	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 18
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	STGCR/L 1616H11
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	19 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 18

269028 18

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500