

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	16 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño del mango	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	19 mm
Longitud total L	80 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	STGCR/L 1212F11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 18
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 18	269028 18
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500