

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
16/11mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	19 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	100 mm
Tamaño del mango	16 mm
Código ISO Soporte	STGCR/L 1616H11
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 18
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 18	269028 18
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500