

**Sierra de calar, Tipo: GST150BCE****Datos de pedido**

Número de pedido	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Sierra de calar Bosch con cambio sencillo y sin herramientas de la hoja de sierra gracias al sistema Bosch SDS. Sierra de calar en **diseño de arco**.

- **Grandes reservas de potencia, incluso en vigas duras y gruesas, gracias al potente motor de 780 vatios con capacidad de sobrecarga.**
- **Placa base extremadamente robusta y resistente a la deformación para los usos más duros.**

Suministro:

Incluye 1 hoja de sierra, tapa de cubierta, patín de guía, adaptador de aspiración, boquilla de aspiración, maleta de transporte.

Descripción técnica

Número de carreras	500 - 3100 min ⁻¹
Consumo de potencia	780 W
Quality Dress	GST150BCE
Peso	2,7 kg
Vibraciones máximas según EN	7,0 m/s ²
Potencia máxima de la sierra acero	10 mm

Potencia máxima de la sierra madera	150 mm
Cambio de herramienta sin herramientas	Sí, sistema SDS
Particularidad	Resistente
Elevación pendular	cuádruple
Ajuste del inglete	sí
Hojas de sierra de calar adecuadas	588400 – 588551
Embalaje	Maletín de transporte
Forma constructiva	Forma de arco
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AHM	588400 T118AHM
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118A	588400 T118A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318A	588400 T318A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AF	588400 T118AF
Juego hojas de sierra de calar Denominación T127D	588400 T127D
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318B	588400 T318B
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118B	588400 T118B