

**Sierra de calar, Tipo: GST160CE****Datos de pedido**

Número de pedido	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Sierra de calar Bosch con cambio sencillo y sin herramientas de la hoja de sierra gracias al sistema Bosch SDS. Sierra de calar en **forma de barra**.

- **Guía de la hoja de sierra de alta precisión con rodillos dobles patentados que reduce la flexión de la hoja de sierra para una excelente precisión de corte.**
- **El potente motor de 800 vatios con Constant-Electronic ofrece reservas de potencia incluso en materiales duros.**
- **Vibraciones muy reducidas gracias al sistema de compensación de masa para una extraordinaria suavidad de marcha.**

Suministro:

Incluye 3 hojas de sierra, adaptador de aspiración, L-BOXX 136, inserto L-BOXX de 1/1.

Descripción técnica

Número de carreras	800 - 3000 min ⁻¹
Potencia máxima de la sierra madera	160 mm
Vibraciones máximas según EN	7,5 m/s ²
Quality Dress	GST160CE

Consumo de potencia	800 W
Potencia máxima de la sierra acero	10 mm
Ajuste del inglete	sí
Cambio de herramienta sin herramientas	Sí, sistema SDS
Hojas de sierra de calar adecuadas	588400 – 588551
Peso	2,2 kg
Elevación pendular	cuádruple
Particularidad	De alta potencia, LED
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Forma constructiva	Forma de barra
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Juego hojas de sierra de calar Denominación T318A	588400 T318A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T127D	588400 T127D
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118B	588400 T118B
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AHM	588400 T118AHM
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AF	588400 T118AF
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318B	588400 T318B
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118A	588400 T118A