



## Amoladora recta, Tipo: 722325



### Datos de pedido

Número de pedido	077261 722325
GTIN	4014586880648
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

- **Lijadora recta extraordinariamente manejable.**
- **Marcha suave gracias al husillo con apoyo múltiple.**
- **Motor de gran potencia con alta capacidad de arrastre.**
- **Gracias a la regulación de la velocidad de giro es extraordinariamente adecuado para el mecanizado de acero fino, así como para los trabajos de rectificado y pulido.**
- **Adecuado para piedras de esmerilado y fresas de metal duro.**

Amoladora recta universal para trabajar en lugares de difícil acceso. El cuello delgado y manejable permite el rectificado de interiores.

- **Lijadora recta extraordinariamente manejable.**
- **Adecuada para el mecanizado de acero fino y para trabajos de rectificado y pulido ligeros.**
- **Gran profundidad de inmersión, para lugares de acceso difícil.**
- **Número de revoluciones variable, permite el empleo de diversas herramientas.**

#### Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 6 mm, 2 llaves de apriete SW13 y SW17.

#### Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

### Descripción técnica

Longitud de cable	4 m
-------------------	-----

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	1,5 kg
Consumo de potencia	350 W
Quality Dress	GSZ4-90EL
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Intervalo de revoluciones	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta

---

## Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm

077268 6