


Garant**Chapas perforadas para el lado posterior, adecuadas para tablero de trabajo de longitud: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	920365 2000
GTIN	4062406224783
Clase de artículo	91S

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero fina doblada con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Para la fijación posterior a los puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para sollicitación ligera. Las chapas perforadas se atornillan por dentro al arriostramiento transversal trasero.

Idóneo para:

Puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para cargas ligeras n.º 920301 – 920306.

Suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Profundidad	70 mm
Anchura	1745 mm
Altura	334 mm
Peso	9,5 kg
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Panel posterior