

Garant**Hélice de limpieza, Ø de alas: 260**

Datos de pedido

Número de pedido	358950 260
GTIN	4062406229412
Clase de artículo	31E

Descripción

Ejecución:

- **Construcción estable.**
- **Apertura y cierre de las alas por el número de revoluciones del husillo.**
- **Extremos de las alas marcados, para una visibilidad optimizada.**
- **Para el alojamiento en cualquier sistema de portaherramientas con refrigeración interior.**

Arrancar la máquina a 2000 rpm y aumentar lentamente el número de revoluciones hasta 5000 rpm – 8000 rpm.

Ventaja:

- **Limpieza eficiente de los instrumentos de sujeción, las piezas de trabajo y las mesas de máquina.**
- **Eliminación de nidos de virutas y soplado de bolsas de agua.**
- **Complemento perfecto para el proceso de trabajo automatizado.**

Partes opcionales:

Hélice de limpieza de recambio n.º 358951 1 y 4.

Descripción técnica

Ø de mango	20 mm
------------	-------

Intervalo de revoluciones	5000 - 8000 min ⁻¹
Tipo de producto	Hélice de limpieza

Accesorios

Hélice de limpieza de recambio Tipo 1	358951 1
Hélice de limpieza de recambio Tipo 4	358951 4
Juego de muelles de recambio, 4 unidades 4	358953 4