

Garant**Llave estrella de carraca cuádruple "4 en 1", Tipo: 21-27****Datos de pedido**

Número de pedido	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura máxima del anillo h_2	30 mm
Ø máximo de anillo D1	40 mm
Altura máxima del anillo h_1	26 mm
Anchura de llave a_4	27 mm
Anchura de llave a_1	21 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de llave a_3	24 mm
Anchura de llave a_2	22 mm
Longitud total L	275 mm
Ø máximo de anillo D2	52 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave