

**Garant****Llave estrella de carraca cuádruple "4 en 1", Tipo: 12-15****Datos de pedido**

Número de pedido	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Ø máximo de anillo D1	26,5 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	12 mm
Altura máxima del anillo h <sub>1</sub>	17,1 mm
Ø máximo de anillo D2	29,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h <sub>2</sub>	18 mm
Anchura de llave <sub>4</sub>	15 mm
Longitud total L	190 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	13 mm
Anchura de llave <sub>3</sub>	14 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave