



## Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo igual, Ø de carcasa: 30mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085876 30
GTIN	4003482451120
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

Con arco extra alto.

La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.

El candado está equipado con un cuerpo de latón macizo, y asegura puertas, objetos y mucho más, ¡e incluso con mayor flexibilidad!

La particularidad de este candado es que tiene un arco especialmente alto. Con él puede colocar la el candado en diferentes lugares con mayor flexibilidad. Además, el arco del candado es duro como el acero y cuenta con bloqueo doble. La pieza interior del 116 HB profesional con el mecanismo de cierre de precisión está protegida óptimamente contra la corrosión gracias a la carcasa de latón.

#### Función:

**Con un mismo cierre** significa que la llave puede abrir y cerrar **varias** cerraduras o cilindros.

#### Suministro:

Candado con 2 llaves.

## Descripción técnica

con cubierta de agujero de llave	no
Altura del arco	sí
Serie	116 profesional
Arco templado	sí
Cantidad de llaves	2
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo igual
Ø de carcasa	30 mm
Arco de bloqueo doble	sí
Altura del arco interior	45 mm
Material de la carcasa	Latón
Tipo de producto	Candado