

 HÖRGER & GÄSSLER

## Pie de soporte con ajuste preciso hidráulico, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	440865 2
GTIN	4260180711141
Clase de artículo	46Q

### Descripción

**Ejecución:**

Ajuste preciso **hidráulico**.

Imanes de conmutación potentes con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

**Idóneo para:**

Soportes de medición n.º 440795; 440800; 440840 tam. 400 a 550.

### Descripción técnica

Orientación rosca de conexión	lateral
Ejecución	Imán de conmutación
Longitud	81 mm
Rosca de conexión	M10
Fuerza de retención	1000 N
Anchura	50 mm
Altura	55 mm

Tipo de producto

Pie magnético

---

## Accesorios

Interruptor para pie magnético Tipo M

440762 M