

## Informes de inducción iDuctor Power W2300, Tipo: W2300KIT\_B



### Datos de pedido

Número de pedido	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Clase de artículo	03S

### Descripción

#### Ejecución:

El iDuctor Power+ W2300 es una herramienta de inducción manejable con una potencia de 2300 vatios. De esta forma se pueden calentar y separar con seguridad piezas de máquina más grandes y pesadas que contienen hierros sin llamas abiertas. Flexcoils disponibles en diferentes longitudes.

#### Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

### Descripción técnica

Altura	130 mm
Longitud	490 mm
Tensi <sup>3</sup> n	230 V
Anchura	390 mm
Potencia generada	2300 W
Intervalo de frecuencias	50 - 60 Hz

Clase de protección IP	IP 20
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	4 kg
Tipo de producto	Informes de inducción