

**HOLEX****ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 50 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	302827 16
GTIN	4062406230081
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete ER.

**Partes opcionales:**

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Nota:**

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

**Descripción técnica**

Llave de apriete ER	16
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm

Tuerca de apriete ER de recambio	16
Ø exterior D	28 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	0,5-10 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
--	-----------