



ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 50 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32



Datos de pedido

Número de pedido	302827 32
GTIN	4062406230104
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Descripción técnica

Llave de apriete ER	32
Ø exterior D	50 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	32

Gama de sujeción	2 - 20 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de sujeción D ₁	2-20 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 32	309680 32
--	-----------