



## ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 50 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	302827 40
GTIN	4062406230319
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**

#### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

#### Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

#### Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

#### Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

### Descripción técnica

Ø exterior D	63 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Llave de apriete ER	40

Gama de sujeción	3 - 26 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	40
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	3-26 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40	309680 40
--	-----------