

**Cono de sujeción plano Forma AD, BT 50 A = 100, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302667 16 |
| GTIN | 4062406230425 |
| Clase de artículo | 32A |

Descripción**Ejecución:**

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

| | |
|--|---------------|
| Ø exterior D | 48 mm |
| Tornillo de sujeción de recambio n° 309900 | 16 |
| Ø de sujeción D ₁ | 16 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 100 mm |
| Adaptador | BT 50 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |

| | |
|---|------------------------|
| Forma | AD |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 μm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|