



Cono de sujeción plano Forma AD, BT 50 A = 100, Ø de sujeción D1: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	302667 12
GTIN	4062406230418
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de sujeción D ₁	12 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	12
Ø exterior D	42 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2

Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 a 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 12 mm	309900 12
---	-----------