



Instrumento de medición para interiores para ranuras y punciones, Capacidad de medición: 12-18mm



Datos de pedido

Número de pedido	435175 12-18
GTIN	2050001055712
Clase de artículo	46D

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición para interiores para la medición de ranuras y punciones hasta una profundidad máxima de ranura de 5 mm.

Palpador de separación ON con intervalo de aplicación fijo. Con aguja de cuña de MD.

Nota:

Con capacidad de medición de 530 mm a petición.

Descripción técnica

Capacidad de medición	12 - 18 mm
Diámetro de introducción	12 mm
Ancho de punción mínimo	1,2 mm
Profundidad de medición máxima	60 mm
Recorrido de separación máximo	6 mm
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores

