



## Instrumento de medición de contornos Novometer, Capacidad de medición: 55-100mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 435170 55-100 |
| GTIN              | 2050001055675 |
| Clase de artículo | 46D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Instrumento de medición de contornos Novometer para la medición del diámetro interior medio de **perforaciones redondas, ovaladas o poligonales continuas**. Para la medición de **piezas elásticas**.

#### Nota:

Versión con indicador digital o con acoplamiento de resbalamiento para presión de medición reproducible a petición. Versión para la medición de diámetros exteriores a petición. Versión estacionaria con mesa disponible como soporte para pieza de trabajo. Novómetro con lectura de 0,01 mm disponible bajo petición.

### Descripción técnica

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lectura               | 0,1 mm            |
| Capacidad de medición | 55 - 100 mm       |
| Calibración           | Precio a petición |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de producto      | Instrumento de medición de contornos   |

## Servicios

|   |            |
|---|------------|
| Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos<br>Capacidad de medición máxima 100 mm | 022500 100 |
|---|------------|