



## Instrumento de medición de contornos Novometer, Capacidad de medición: 14-24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	435170 14-24
GTIN	2050001951311
Clase de artículo	46D

### Descripción

#### Ejecución:

Instrumento de medición de contornos Novometer para la medición del diámetro interior medio de **perforaciones redondas, ovaladas o poligonales continuas**. Para la medición de **piezas elásticas**.

#### Nota:

Versión con indicador digital o con acoplamiento de resbalamiento para presión de medición reproducible a petición. Versión para la medición de diámetros exteriores a petición. Versión estacionaria con mesa disponible como soporte para pieza de trabajo. Novómetro con lectura de 0,01 mm disponible bajo petición.

### Descripción técnica

Lectura	0,1 mm
Capacidad de medición	14 - 24 mm
Calibración	Precio a petición

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Instrumento de medición de contornos

## Servicios

CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50
---	-----------