

NOVUS[®]**Grapadora con batería, Denominación del fabricante: J214EA****Datos de pedido**

Número de pedido	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Grapadora profesional de fácil manejo y ergonómica para clavar con precisión grapas de alambre fino y grueso y también clavos.

- **Sistema de carga inferior para recarga rápida y sin problemas.**
- **Tope distanciador para la colocación paralela de hileras de grapas.**
- **Ajuste de la fuerza del impacto.**
- **Desbloqueo de seguridad patentado.**
- **Buen acceso incluso a lugares estrechos.**
- **Mirilla para el control de carga de grapas.**

Grapadora con batería manejable con superficie de agarre Soft-Touch. Control de repetición para una mayor seguridad. Lámpara LED para la iluminación del lugar de trabajo.

Suministro:

Incluye una batería de iones de Li, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas en el n.º 078408.

Descripción técnica

Profundidad de grapado máxima	14 mm
-------------------------------	-------

Quality Dress	J-214
Tipo de mordaza adecuada	E, A
Peso	2,7 kg
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Grapadora

Accesorios

Juego de grapas de alambre planode 1200 o 600 piezas Profundidad de grapado máxima 14 mm	078418 14
Juego de clavosde 1000 o 2600 piezas Profundidad de grapado máxima 14 mm	078419 14
Juego de grapas de alambre fino5000 piezas Profundidad de grapado máxima 8 mm	078417 8
Juego de grapas de alambre fino5000 piezas Profundidad de grapado máxima 10 mm	078417 10
Juego de grapas de alambre fino5000 piezas Profundidad de grapado máxima 6 mm	078417 6
Juego de grapas de alambre fino5000 piezas Profundidad de grapado máxima 14 mm	078417 14
Batería de iones de litio Tipo N1,3	078408 N1,3