



## Cizalla para ranura / chapa con batería, Tipo: 7130036



### Datos de pedido

Número de pedido	078100 7130036
GTIN	
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

**Cizalla para ranuras con batería** para uso móvil.

**Cizalla para ranura.**

- **Corte antideformante.**
- **Cabezal de corte abierto para obtener la mejor visión del corte.**
- **Sistema de cambio rápido QuickIN para un cambio de cuchilla rápido, sin utilizar llave y sin realizar ajustes.**

#### Suministro:

Incluye maleta **sin** batería y **sin** cargador.

#### Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.º 073832 y n.º 073845.

### Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Radio de la curva más pequeña	90 mm
Embalaje	Maleta de transporte
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Número de carreras	3500 min <sup>-1</sup>

Quality Dress	ABSS 18 1.6E
Grosor máximo de material acero 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Tensión de batería	18 V
Velocidad de corte	5 - 8 m/min
Grosor máximo de material acero 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Ancho de corte	5 mm
Peso	1,9 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Cizallas para chapa

## Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18