



Cizalla para ranura / chapa con batería, Tipo: 7130046



Datos de pedido

Número de pedido	078100 7130046
------------------	----------------

GTIN	
------	--

Clase de artículo	03F
-------------------	-----

Descripción

Ejecución:

Cizalla para chapa con batería para uso móvil.

Cizalla para chapa.

- Buena adaptabilidad a las curvas con una deformación menor de la chapa.
- Comodidad y rapidez en el canteado y el escuadrado.
- Para chapas hasta 800 N/mm² y aceros inoxidable.
- Cuchilla reversible cuádruple: corte impecable sin rebabas que contribuye a reducir los gastos de explotación.

Suministro:

Incluye maleta **sin** batería y **sin** cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.º 073832 y n.º 073845.

Descripción técnica

Ancho de corte	0 mm
----------------	------

Tensión de batería	18 V
--------------------	------

Embalaje	Maleta de transporte
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Grosor máximo de material acero 400 N/mm ²	1,6 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Peso	2 kg
Velocidad de corte	5 - 8 m/min
Número de carreras	4000 min ⁻¹
Grosor máximo de material acero 800 N/mm ²	1 mm
Radio de la curva más pequeña	15 mm
Quality Dress	ABLS 18 1.6E
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Cizallas para chapa

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18