

**Sopladores de aire caliente, Tipo: 351601****Datos de pedido**

Número de pedido	078321 351601
GTIN	4007841351601
Clase de artículo	07E

**Descripción****Ejecución:**

**Soplador de aire caliente de alta calidad HG 2520 EKF en forma de pistola** para aplicaciones profesionales con maleta de transporte. Control electrónico con regulación continua del caudal de aire.

- **Cable de conexión de cambio fácil.**
- **Calefacción de cerámica intercambiable, vida útil aprox. 800 h.**
- **Presión de aire hasta 4000 Pa.**
- **Ajuste de temperatura de 50 a 700 °C por joystick.**
- **Regulación del caudal de aire de 150 a 500 l/min.**
- **Protección contra re arranque.**
- **Etapas de enfriamiento.**
- **Pantalla LCD e indicador del calor residual.**

**Aplicación:**

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

**Descripción técnica**

Peso	840 g
------	-------

Caudal de aire	150 - 500 l/min
Quality Dress	HG 2520 EKF
Temperatura del aire	50 - 700 °C
Consumo de potencia	2300 W
Embalaje	Maletín de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soplador aire caliente

---

## Accesorios

Escáner de temperatura HG Scan Pro Tipo 007690	078325 007690
Escáner de temperatura HG Scan Pro Tipo 007553	078325 007553
Escáner de temperatura HL Scan Tipo 014919	078326 014919