



Escáner de temperatura HL Scan, Tipo: 014919



Datos de pedido

Número de pedido	078326 014919
GTIN	4007841014919
Clase de artículo	07E

Descripción

Ejecución:

Escáner de temperatura para registrar la temperatura en la superficie de la pieza mediante medición por infrarrojos. Determinación de la distancia ideal mediante láser. Advertencia acústica y visual al rebasar la temperatura óptima hacia arriba o hacia abajo. Ajuste en pasos de 10 °C.

HL Scan con pantalla LCD y batería de 9 V.

Descripción:

El escáner de temperatura HL Scan controla la temperatura de la pieza de trabajo mediante rayo LED. En caso de sobrepasarse o no alcanzarse la temperatura permitida, se emite una señal acústica y visual como aviso.

Idóneo para :

Para el HL 1920 E, HL 2020 E, así como los aparatos profesionales HG 2120 E y HG 2320 E.

Peso: 165 g

Intervalo de registro de temperatura: 0 - 300 °C

adecuado para: HG 2320, HG 2120

Descripción técnica

Peso	165 g
Intervalo de registro de temperatura	0 - 300 °C
adecuado para	HG 2320, HG 2120
Tipo de pila	9 V bloque
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas

Tipo de producto

Escáner de temperatura