

Mitutoyo**Pies de rey, Capacidad de medición: 200mm**

Datos de pedido

Número de pedido	412101 200
GTIN	4946368110189
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Superficies de medición con rectificado de precisión.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

División	1/128 pul
Calibración	A1
División	1/20 mm
Lectura	0,05 mm
Capacidad de medición	200 mm
Longitud del pico	50 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Embalaje	Estuche
Longitud puntas en cruz	20,5 mm
Norma	ISO 13385
Peso	180 g

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Escala cromada	sí
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Guía	Guías elevadas
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
--	--------