

Mitutoyo**Pies de rey, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412101 300
GTIN	4946368110196
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Superficies de medición con rectificado de precisión.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Longitud puntas en cruz	22 mm
Capacidad de medición	300 mm
Embalaje	Estuche
Lectura conmutable	mm / pulgadas
División	1/20 mm
División	1/128 pul
Calibración	A1
Lectura	0,05 mm
Longitud del pico	64 mm
Norma	ISO 13385
Peso	355 g

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Varilla de profundidad existente	sí
Desviación de medición E MPE	± 0,08 mm
Escala cromada	sí
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Guía	Guías elevadas
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
Caja de plástico Tipo MS300	412470 MS300