

Mitutoyo**Pie de rey digital IP67, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 412623 150 |
| GTIN | 4946368693927 |
| Clase de artículo | 44A |

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Calibración | A1 |
| Varilla de profundidad existente | sí |
| Lectura | 0,01 mm |
| Varilla de profundidad | angular 3,7×1,4 |
| Duración de funcionamiento | 15000 h |
| Norma | ISO 13385 |
| Longitud del pico | 40 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 150 mm |
| Desconexión automática | sí |

| | |
|--|-----------------------------|
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Desviación de medición E MPE | $\pm 0,02$ mm |
| Técnica de medición | digital |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | Caja estable |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm | 021000 200 |
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm | 021010 200 |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357 | 081560 357 |
| Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos | 412120 |