

Mitutoyo**Pie de rey digital IP67, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412623 200
GTIN	4946368693989
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Descripción técnica

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Calibración	A1
Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura	0,01 mm
Desconexión automática	sí
Duración de funcionamiento	15000 h
Longitud del pico	50 mm

Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	$\pm 0,02$ mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120