

JEPSON POWER**Hoja de sierra circular de MD solo para INOX Ø 355x25,4 mm, para INOX,
Cantidad de dientes: 90****Datos de pedido**

Número de pedido	078236 90
GTIN	4260052463895
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.

- **Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.**
- **Duración muy prolongada.**
- **Altas calidades de corte.**
- **Posibilidad de 5 reafilados.**
- **De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).**

Especialmente para INOX, con recubrimiento.

Nota:

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.

Descripción técnica

Cantidad de dientes	90
Anchura de corte B	2 mm
Cantidad de dientes optimizada para adecuado para	Grosor del material hasta 2,5 mm 078231 tam. 9435

adecuado para material

para INOX

Tipo de producto

Hoja de sierra circular