

Amoladora angular, Tipo: 72217360



Datos de pedido

Número de pedido	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular monomanual ligera y potente de 115 mm en construcción compacta y manejable, cabeza de engranaje giratoria en pasos de 90°, regulación rápida de la cubierta protectora, rosca de husillo portamuela M14.

Robusto motor de **800 W**, cabeza de engranaje de metal integral, bloqueo de husillo, protección contra el rearranque.

Suministro:

Incluye cubierta protectora, juego de sujeción y empuñadura adicional.

Quality Dress: WSG 8-115 Consumo de potencia: 800 W

Intervalo de revoluciones: 11000 min⁻¹

Ø máximo de muela: 115 mm

Profundidad de corte máxima: 34 mm

Peso: 2 kg

Descripción técnica

Consumo de potencia	800 W
Peso	2 kg
Ø máximo de muela	115 mm

Quality Dress	WSG 8-115
Profundidad de corte máxima	34 mm
Bloqueo contra rearranque	SÍ
Vibraciones máximas según EN	5 m/s ²
Intervalo de revoluciones	11000 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares