

Amoladora angular, Tipo: AG10-115EK



Datos de pedido

Número de pedido	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular monomanual ligera y potente de 115 mm en construcción compacta y manejable, cabeza de engranaje giratoria en pasos de 90°, regulación rápida de la cubierta protectora, rosca de husillo portamuela M14.

Motor de **1000 W**, bloqueo de husillo, protección contra el rearranque.

Suministro:

Incluye cubierta protectora, juego de sujeción y empuñadura adicional.

Descripción técnica

Consumo de potencia	1000 W
Vibraciones máximas según EN	8,3 m/s ²
Quality Dress	AG10-115EK
Peso	2,1 kg
Bloqueo contra rearranque	SÍ
Profundidad de corte máxima	28 mm
Ø máximo de muela	115 mm
Intervalo de revoluciones	11000 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red



Tipo de producto Lijadoras angulares