



Amoladora angular GWS, Tipo: 7-125



Datos de pedido

Número de pedido	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular compacta y manejable con mango de circunferencia estrecha.

- **Motor de 720 vatios con un peso de tan solo 1,9 kg, entradas de aire optimizadas (refrigeración directa) para una vida útil más larga, protección contra el re arranque.**
- **Circunferencia del mango mínima (176 mm) en comparación con otras amoladoras angulares de su clase de vatios; la cabeza de engranaje plana permite trabajar en zonas estrechas.**

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descripción técnica

Consumo de potencia	720 W
Quality Dress	GWS 7-125
Particularidad	Mango de circunferencia estrecha
Vibraciones máximas según EN	6,5 m/s ²
Bloqueo contra re arranque	sí
Peso	1,9 kg
Ø máximo de muela	125 mm

Profundidad de corte máxima	34 mm
Intervalo de revoluciones	11000 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares