



Amoladora angular GWS, Tipo: 13-125CI



Datos de pedido

Número de pedido	077109 13-125CI
GTIN	3165140820134
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular potente con forma constructiva compacta.

- **Motor de alta potencia con Constant-Electronic, arranque suave y limitación de la corriente de arranque.**
- **Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y la protección contra sobrecargas.**
- **Elevada protección del usuario con mango adicional Vibration Control, KickBack Stop y protección contra el re arranque.**

Motor de **1300 W**.

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Quality Dress: GWS 13-125 CI

Consumo de potencia: 1300 W

Intervalo de revoluciones: 11500 min⁻¹

Ø máximo de muela: 125 mm

Profundidad de corte máxima: 34 mm

Peso: 2,3 kg

Descripción técnica

Quality Dress	GWS 13-125 CI
Particularidad	Modo de construcción compacto

Hoja de datos

Parada kick back	sí
Bloqueo contra re arranque	sí
Profundidad de corte máxima	34 mm
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Consumo de potencia	1300 W
Peso	2,3 kg
Ø máximo de muela	125 mm
Intervalo de revoluciones	11500 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares