



Amoladora angular GWS, Tipo: 19-125CI



Datos de pedido

Número de pedido	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular muy potente de 1900 W para la máxima productividad y la protección óptima del usuario

- **Larga vida útil gracias a los motores con refrigeración directa, Constant-Electronic, protección contra sobrecargas y una larga duración de las escobillas de carbón.**
- **Manejo fácil gracias a su esbelta carcasa con superficie Softgrip para una sujeción segura.**
- **Empuñadura adicional Vibration Control con una reducción de las vibraciones en un 40 % para una mejor fatiga durante el trabajo (EN 60745).**
- **Protección óptima del usuario mediante KickBack Stop, protección contra el re arranque, cubierta protectora a prueba de torsión y reducción de vibraciones.**

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descripción técnica

Consumo de potencia	1900 W
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Quality Dress	GWS 19-125 CI
Parada kick back	sí
Profundidad de corte máxima	34 mm

Ø máximo de muela	125 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Particularidad	Máxima potencia
Peso	2,4 kg
Intervalo de revoluciones	11500 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares