



## Lijadora angular compacta, Tipo: 722213



### Datos de pedido

Número de pedido	077111 722213
GTIN	4014586883496
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

**Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.**

- **Motor robusto y potente para el uso diario.**
- **Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.**
- **Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).**
- **Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.**

Con número de revoluciones variable, ideal para el mecanizado de acero fino.

#### Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Quality Dress: WSG 17-70 INOX

Consumo de potencia: 1700 W

Velocidad de giro máxima: 2700 – 8500 min<sup>-1</sup>

Ø máximo de muela: 125 mm

Profundidad de corte máxima: 31 mm

Peso: 2,4 kg

### Descripción técnica

Conexión de hombre muerto	no
Bloqueo contra re arranque	sí
Peso	2,4 kg
Velocidad de giro máxima	2700 – 8500 min <sup>-1</sup>
Consumo de potencia	1700 W
Vibraciones máximas según EN	5 m/s <sup>2</sup>
Particularidad	Número de revoluciones variable
Ø máximo de muela	125 mm
Profundidad de corte máxima	31 mm
Quality Dress	WSG 17-70 INOX
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares