

AEG

Lijadora angular compacta, Tipo: WS10-125S



Datos de pedido

Número de pedido	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta AEG de Ø 125 mm. Potentes y ergonómicas lijadoras angulares de forma esbelta y compacta.

- **Retención del husillo de seguridad.**
- **Cable de red de 4 m.**
- **Cojinete e interruptor protegidos contra el polvo.**
- **La cabeza del engranaje se puede girar en intervalos de 90°, para manejo por zurdos y diestros.**
- **Bloqueo de re arranque.**

Lijadora angular monomanual 1000 W / Ø 125 mm.

Suministro:

Mango, cubierta protectora, tuerca de apriete.

Nota:

Todas las lijadoras angulares compactas con interruptor bloqueable son sin función de hombre muerto.

Descripción técnica

Consumo de potencia	1000 W
Peso	2,4 kg
Profundidad de corte máxima	32 mm

Conexión de hombre muerto	no
Ø máximo de muela	125 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Quality Dress	WS10-125S
Particularidad	M14
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	11500 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Cubierta protectora separación para WS-125 Tipo
GUARD-125

077122 GUARD-125