

AEG

Lijadora angular compacta, Tipo: WS13125SXE



Datos de pedido

Número de pedido	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta AEG de Ø 125 mm. Potentes y ergonómicas lijadoras angulares de forma esbelta y compacta.

- **Retención del husillo de seguridad.**
- **Cable de red de 4 m.**
- **Cojinete e interruptor protegidos contra el polvo.**
- **La cabeza del engranaje se puede girar en intervalos de 90°, para manejo por zurdos y diestros.**
- **Bloqueo de re arranque.**

Lijadora angular monomanual de 1300 W / Ø 125 mm, regulación electrónica constante con limitación de velocidad de giro sin carga y protección contra sobrecarga. Tuerca de apriete **FIXTEC** incluida.

Suministro:

Mango, cubierta protectora, tuerca de apriete.

Nota:

Todas las lijadoras angulares compactas con interruptor bloqueable son sin función de hombre muerto.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	7,5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Peso	2,4 kg
Ø máximo de muela	125 mm
Particularidad	M14 FIXTEC
Profundidad de corte máxima	32 mm
Quality Dress	WS13125SXE
Bloqueo contra re arranque	sí
Conexión de hombre muerto	no
Consumo de potencia	1300 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	2600 - 11000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Cubierta protectora separación para WS-125 Tipo
GUARD-125

077122 GUARD-125