



Amoladora angular GWS, Tipo: 24-230JVX



Datos de pedido

Número de pedido	077153 24-230JVX
GTIN	3165140601795
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de 230 mm:

- Motor de alta potencia con Constant-Electronic, arranque suave y limitación de la corriente de arranque.
- Elevada protección del usuario por mango principal y adicional con Vibration-Control, KickBack Stop y protección contra el re arranque.
- Asa giratoria para rectificado y corte óptimos.
- Tuerca de sujeción rápida SDS y bloqueo del husillo.

Motor de **2400 W** y **freno de salida** adicional.

Suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional.

Incluye tuerca de sujeción rápida SDS.

Quality Dress: GWS 24-230 JVX

Consumo de potencia: 2400 W

Velocidad de giro máxima: 6500 min⁻¹

Ø máximo de muela: 230 mm

Profundidad de corte máxima: 69 mm

Peso: 6,5 kg

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	69 mm
Arranque suave	sí

Velocidad de giro máxima	6500 min ⁻¹
Consumo de potencia	2400 W
Bloqueo contra re arranque	sí
Peso	6,5 kg
Particularidad	Asa giratoria, freno de salida
Quality Dress	GWS 24-230 JVX
Vibraciones máximas según EN	6,5 m/s ²
Ø máximo de muela	230 mm
Parada kick back	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares