

FLEX**Lijadora de banda para tubo, Tipo: SET****Datos de pedido**

Número de pedido	077761 SET
GTIN	4030293187191
Clase de artículo	03S

Descripción**Ejecución:**

Lijadora de banda para tubo de alta potencia con preselección y mantenimiento constante de velocidad mediante tacogenerador, arranque suave, **bloqueo contra el re arranque**, protección contra sobrecarga y control de temperatura. **Cambio sin herramientas** de los adaptadores de sistema para satinado y rectificado por cinta de tubos. El módulo electrónico totalmente encajado evita daños por polvo. Brazo lijador de alta calidad apoyado en resorte con 2 rodillos de redireccionamiento para la envoltura óptima de tubos de máx. 270°.

Suministro:

1 lijadora de banda para tubos BRE14-3 125SET, 1 adaptador de lijado banda para tubo BR125, 1 banda Superfinishing S600, S1500, 1 cinta abrasiva Meshflex A240, A400, 5 cintas abrasivas Coruflex P80, P120, P220, 1 maleta de transporte L-BOXX® 238.

Nota:

Consultar las cintas textiles abrasivas a partir del n.º 558408.

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: BRE14-3 125SET

Consumo de potencia: 1400 W

Anchura de cinta: 40 mm

Longitud de cinta: 760 mm

Ø de tubo mecanizable: 125 mm

Peso: 3,6 kg

Descripción técnica

Quality Dress	BRE14-3 125SET
máxima velocidad de la cinta	10 mm/s
Peso	3,6 kg
Anchura de cinta	40 mm
Consumo de potencia	1400 W
Ø de tubo mecanizable	125 mm
Vibraciones máximas según EN	0 m/s ²
Longitud de cinta	760 mm
Tipo	SET
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Lijadora de banda para tubo

Accesorios

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60	558398 60
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 60	558410 60
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 120	558410 120
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80	558401 80
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 40	558409 40
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40	558402 40
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60	558407 60
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60	558404 60

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870F Tamaño de grano 60	558411 60
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 60	558409 60
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 40	558430 40
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120	558399 120
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40	558397 40
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870F Tamaño de grano 120	558408 120
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80	558404 80
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 80	558430 80
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120	558404 120
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40	558412 40
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 60	558430 60
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40	558398 40
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40	558407 40
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 120	558430 120
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120	558397 120
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 24	558410 24
Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60	558401 60
	558407 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60

558399 60

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120

558414 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 24

558430 24

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870F Tamaño de grano 120

558411 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40

558414 40

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80

558399 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80

558414 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 36

558409 36

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120

558401 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60

558414 60

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80

558398 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 40

558410 40

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 120

558409 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120

558402 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40

558404 40

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870F Tamaño de grano 60

558408 60

558407 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 80

558409 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870F Tamaño de grano 80

558408 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80

558412 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 36

558430 36

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40

558399 40

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60

558412 60

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60

558397 60

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 36

558410 36

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870F Tamaño de grano 80

558411 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80

558402 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120

558412 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X Tamaño de grano 80

558410 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 40

558401 40

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 80

558397 80

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 120

558398 120

Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T Tamaño de grano 60

558402 60